


# 細いラインのエイリアシング除去とヒンティング



ご存知でしたか?... 表示中の細いラインのエイリアシング除去やヒンティングを選択することができます。

## エイリアシング除去やヒンティングによって...

- モニター上のラインが階段状に見える効果（エイリアシング）を減少させることができます。
- 1ピクセル以下のラインに対して部分的に透明効果を使うことができます。（ヒンティング）
- モニター上の透明度の違いによって、極端に細いラインを区別することができます。
- 設定をグループやレイアウトに保存することができます。



エイリアシングとは、ラインを一定幅で、一様な色と明るさでデジタルに描画する際に階段状に見える効果のことです。エイリアシングの除去により、ギザギザの影響を除去したり減少させます。エイリアシングの除去は、描画した時のスケールが1.5ピクセルより細い幅を持ったラインに適用されます。



ヒンティングとエイリアシング除去は、別々にオン/オフすることができます。これらの効果はモニターに表示する時のみ有効であり、それはモニターが印刷ページよりも解像度がかなり低いからです。

ヒンティングでは、透明効果を使ってモニター上で1ピクセルより細いラインを表します。透明度の程度は、描画されたラインの幅がどれくらい1ピクセルより細いかによって比例して設定されます。

## エイリアシング除去とヒンティングの方法

- 〈レイヤコントロール〉を開きます。
- [オブジェクト] タブパネルの [エイリアシング除去 (Antialias)] トグルをオン/オフします。
- [オブジェクト] タブパネルの [細い線の幅をヒンティングする (Hint Thin Line Widths)] トグルをオン/オフします。

さらに知りたいことがあれば...



以下のテクニカルガイドをご覧ください：  
細いラインのエイリアシング除去とヒンティング  
(Antialiasing and Hinting of Thin Lines)

